



TZ GROUP

МЫ ЛЮБИМ СВОЁ ДЕЛО!

Набор матриц для скругления
секторных жил с адаптером
HM-300-C (КВТ)



Назначение:

Матрицы НМ-300-С (КВТ) предназначены для скругления секторных жил с адаптером. Матрицы для скругления совместимы с гидравлическими прессами ПГР-300 (КВТ), ПГРс-300 (КВТ), ПГП-300 (КВТ).

Порядок опрессовки:

1. Снять изоляцию с секторной жилы, для скругления.
2. Установить адаптер в гидравлический пресс.
3. Подобрать необходимую матрицу для скругления, вставить в адаптер (матрицы выбираются в зависимости от сечения жилы).
4. Вставить жилу между двумя матрицами, произвести скругление.

Таблица соответствия:

Матрица	Сечение жилы, мм ²
25	25
35	35
50	50
70	70
95	95
120	120
150-185	150, 185
240	240

Комплектность:

- Матрицы (8 комплектов)
- Адаптер для установки матриц
- Паспорт